

Yale

Mašinų keltuvas su kėlimo griebtuvais YAM, Leistinoji apkrova: 10t



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086046 10
GTIN	4025092154000
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Mašininis keltuvas, kompaktiškų matmenų, krovinį galima pakelti kėlimo griebtuvais arba galva. Itin tvirtai stovi, pumpavimo svirtį galima pasukti 270° (tik ne dyd. 2).

Paskirtis:

Pakelti, išlygiuoti ir perkelti mašinoms ar panašioms kroviniams, atlikti bendriems remonto ir montavimo darbams.

Techninis aprašymas

Griebtuvo ilgis	60 mm
Aukštis	325 mm
maksimali keliamoji galia	10 t
Minimalus naudojimo aukštis	33 mm
Svoris	38 kg
Automatinis spyruoklės grįžimas	taip

Kėlimo aukštis	145 mm
Plotis	240 mm
Griebtuvo plotis	100 mm
Ilgis	280 mm
Produkto rūšis	Hidraulinis mašinų keltuvas