

Garant
HiPer-Drill grąžtas, 5xD, Ø DC: 25mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	231610 25
GTIN	4045197603081
Produktų klasė	21S

Aprašymas
Modelis:

- **Maksimalus našumas ir didžiausios pastūmos dėl optimaliai suderintų geometrijų ir ruošinių.**
- **Tikslus pjovimo antgalio padėties nustatymas dėl prizminio plokštelės pritvirtinimo ir geras užveržimas per vidurinę angą.**
- **Itin žemas radialinis mušimas. (Kiaurymėms iki IT9 tikslumo)**
- **Koto atrama optimaliam stabilumui.**

Paskirtis:

Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Užveržimo varžtą reikia atnaujinti keičiant kas penktą pjovimo laikiklį.

Kiti matmenys iki Ø 50,99 mm tiekiami pagal paklausimą.

Kad užtikrintumėte optimalų radialinį mušimą, rekomenduojame rinktis hidraulinį patroną (pvz., Nr. 302026 dyd. 20). Optimaliam darbui rinkitės grąžtą su kuo trumpesne darbine dalimi.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	130 mm
Ø zona D_c	25 - 25,99 mm
Užveržimo varžtas	231999 10IP (3,3 Nm)
Koto Ø D_s	32 mm
Koto ilgis L_s	60 mm
Serija	HiPer-Drill

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	227 mm
Modelis	5xD
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Torx Plus varžtas Pavara 15IP	231999 15IP