

**Garant****Diskas HSS plotis ap = 3,1 mm, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218444 80/5
GTIN	4045197534187
Produktų klasė	21P

**Aprašymas****Modelis:**

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliai, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku**.

**Paskirtis:**

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių Ø D nesiekia 200 mm.  
HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Tvirtinimo varžtų rinkinys	219985
Tinkamos keičiamos plokštelės	XC.. 1125

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto tipas	su kiauryme
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Diskinė freza

---

## Priedai

Tvirtinimo varžtų rinkinys 10 vnt.	219985
------------------------------------	--------