

Garant**Diskinė freza su stebule Plotis ap = 5 mm, Ø D: 63mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218562 63
GTIN	4045197462428
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. IP9**. Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	15 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
maksimalus įpjovos gylis $a_{\text{e maks.}}$	10,5 mm

efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	4
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
Iškyšos $\varnothing d_1$	40 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	8
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1103
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219949
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP