

Garant**Diskinė freza su stebule Plotis ap = 4 mm, Ø D: 80mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 218560 80 |
| GTIN | 4045197462398 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. IP9**. Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------|
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 80 mm |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø | 22 mm |
| Bendras ilgis L _{viso} | 50 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SN.. 1102 |
| efektyvus dantų skaičius Z _{eff} | 5 |

| | |
|--|----------------------|
| Iškyšos ilgis L_1 | 15 mm |
| maksimalus įpjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$ | 20 mm |
| Iškyšos $\varnothing d_1$ | 40 mm |
| Keičiamų plokštelių kiekis | 10 |
| Koto tipas | su kiauryme |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SN.. 1102 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219948 (IP9; 2,0 Nm) |
| Produkto rūšis | Diskinė freza |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 219948 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP | 674252 9IP |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm | 211750 2,2 |