

Garant

Diskas HSS plotis ap = 3,1 mm, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	218444 100/8
GTIN	4045197534194
Produktų klasė	21P

Aprašymas

Modelis:

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliai, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku**.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių Ø D nesiekia 200 mm.
HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo varžtų rinkinys	219985
Tinkamos keičiamos plokštelės	XC.. 1125
Pjovimo briaunos Ø D _c	100 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Koto tipas	su kiauryme
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Tvirtinimo varžtų rinkinys 10 vnt.	219985
------------------------------------	--------