

Yale

Kilpa, violetinė 1000 kg, Darbinės dalies ilgis: 2m



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086140 2
GTIN	4025092360432
Produktų klasė	08Z

Aprašymas

Modelis:

Itin atspari kilpa (EN 1492-2) su paprasta danga, be siūlių ir atspari dilimui.

Paskirtis:

Pakelti ir perkelti konstrukcinėms dalims.

Pastaba:

Tiekiamos iki šių pakėlimo apkrovų: 150 t (poliesterio), 180 t (Dyneema).

Techninis aprašymas

Apimtis	4 m
Darbinės dalies ilgis	2 m
Kilpos plotis	46 mm
Apkrova tiesioginė WLL	1000 kg
Apkrova tiesioginė pririšus WLL	800 kg
Apkrova dviguba WLL iki 7°	2000 kg
Apkrova dviguba WLL 7° – 45°	1400 kg
Apkrova dviguba WLL 45° – 60°	1000 kg
Produkto rūšis	Apvali kilpa