

**Garant**
**Laikiklis, cilindrinis, SK 40, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210575 16
GTIN	4045197522825
Produktų klasė	21Z

**Aprašymas**
**Modelis:**

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas  $\leq 10 \mu\text{m}$**  derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

**Pastaba:**

**Maksimalus frezavimo gylis** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

**Techninis aprašymas**

pjovimo galvutei, kurios Ø D	16 mm
Naudingasis ilgis $L_1$	30 mm
Išorinis Ø $d_1$	15,8 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	49 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	15 Nm
Laikiklio dydis	40 mm
Serija	TopCut

Laikiklis	SK 40
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis