

Garant

Laikiklis, cilindrinis, be vidinio aušinimo, Weldon kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	210555 20
GTIN	4045197522665
Produktų klasė	21Z

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr.210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø d_1	19,8 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	20 mm
Naudingasis ilgis L_1	51 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	25 Nm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto Ø D_s	25 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Weldon kotas
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

