

Garant

Laikiklis, cilindrinis, be vidinio aušinimo, Weldon kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	210555 25
GTIN	4045197522672
Produktų klasė	21Z

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr.210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	62 mm
Išorinis $\varnothing d_1$	24,8 mm
pjovimo galvutei, kurios $\varnothing D$	25 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	35 Nm
Bendras ilgis L	120 mm
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Weldon kotas
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

