

# Yale

**Universalus cilindras YS, Spaudimo jėga / eiga (t / mm): 10/100**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	086060 10/100
GTIN	4025092150071
Produktų klasė	08Y

## Aprašymas

### Modelis:

Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka **metrinus standartus**, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. **100 % suderinama** su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Universalūs cilindrai pasižymi itin **geru šoniniu atsparumu**, jie yra su atgalinės eigos spyruokle ir tik viena žarnos jungtimi su greitąja mova.

### Paskirtis:

Visiems prispaudimo darbams, kai reikalinga didelė jėga ir maži matmenys. Idealiai tinka naudoti įtaisuose ir dirbtuvių presuose dėl standartinio metrinio pritvirtinimo sriegio. **Galima naudoti visose padėtyse.**

### Tiekimo sudėtis:

Su slėgio jungtimi 3/8-NPT. Tiekiami paruošta eksploatuoti su sujungimo įmova, grūdinto plieno spaudžiamąja detale (presu) ir pritvirtinimo sriegiu **be** prijungimo vamzdelių ir adapterių.

### Pastaba:

**Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.**

Hidraulinę rankinę pompą žr. Nr. 086050, hidraulinę žarną Nr. 086081, manometrą Nr. 086087.

## Techninis aprašymas

Konstruktinis ilgis, sulankstyto	178 mm
----------------------------------	--------

Kėlimo aukštis	100 mm
Svoris	2,8 kg
maksimalus slėgis	100 kN
Alyvos kiekis	146 ml
Išorinis cilindro Ø	57 mm
Produkto rūšis	Hidraulinis cilindras

## Priedai

Hidraulinė žarna HHC, sumontuota / pripildyta gamykloje Ilgis 2 m	086081 2
Hidraulinė rankinė pompa HPS Pakopų skaičius / bako talpa 2/2 l	086050 2/2
Hidraulinė rankinė pompa HPS Pakopų skaičius / bako talpa 2/4 l	086050 2/4
Hidraulinė žarna HHC, sumontuota / pripildyta gamykloje Ilgis 6 m	086081 6
Hidraulinė žarna HHC, sumontuota / pripildyta gamykloje Ilgis 3 m	086081 3
Hidraulinė rankinė pompa HPS Pakopų skaičius / bako talpa 1/0,7 l	086050 1/0,7
Hidraulinė rankinė pompa HPS Pakopų skaičius / bako talpa 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hidraulinė žarna HHC, sumontuota / pripildyta gamykloje Ilgis 1 m	086081 1