

Garant**Laikiklis, cilindrinis, SK 40, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210575 25
GTIN	4045197522849
Produktų klasė	21Z

Aprašymas**Modelis:**

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

pjovimo galvutei, kurios Ø D	25 mm
Naudingasis ilgis L_1	32 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	51 mm
Išorinis Ø d_1	24,8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	35 Nm
Laikiklio dydis	40 mm
Serija	TopCut

Laikiklis	SK 40
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis