

Garant**Diskinė freza su stebule Plotis ap = 4 mm, Ø D: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218560 125
GTIN	4045197647559
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. IP9**. Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

Techninis aprašymas

efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	6
Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
Pjovimo briaunos Ø D_c	125 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Iškyšos Ø d_1	70 mm

Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{\text{e maks.}}$	23,7 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	12
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1102
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219948