

Garant**Laikiklis, kūginis, SK 40, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210577 10
GTIN	4045197557902
Produktų klasė	21Z

Aprašymas**Modelis:**

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	61 mm
Išorinis Ø d_1	9,8 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	10 mm
Naudingasis ilgis L_1	42 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	5 Nm
Laikiklio dydis	40 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	SK 40
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis