

## Garant

### Laikiklis cilindrinis, slopinantis vibraciją, Cilindrinis kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 16mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	210551 16
GTIN	4045197658883
Produktų klasė	21Z

#### Aprašymas

##### Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos spindulinis mušimas  $\leq 10 \mu\text{m}$**  derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Su VHM šerdimi, be suspaudimo paviršiaus.

##### Pastaba:

**Maksimalus frezavimo gylis** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

#### Techninis aprašymas

pjovimo galvutei, kurios Ø D	16 mm
Koto Ø D <sub>5</sub> h6	16 mm
Išorinis Ø d <sub>1</sub>	15,8 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	42 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	15 Nm
Bendras ilgis L	90 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Cilindrinis kotas

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis