

Garant**Diskinė freza su stebule Plotis ap = 4 mm, Ø D: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218560 50
GTIN	4045197462367
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. IP9**.

Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

Techninis aprašymas

Iškyšos Ø d ₁	32 mm
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	2
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Iškyšos ilgis L ₁	15 mm

maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	8,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	16 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	4
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1102
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219948
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2