

## Garant

**GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	215560 20/3
GTIN	4045197408853
Produktų klasė	210

### Aprašymas

#### Modelis:

Kokybiškos griovelių frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

#### Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka daugumai plieno rūšių apdirbti.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

#### Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1335..
Bendras ilgis $L_{viso}$	90 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	20 mm
Koto Ø $D_s$ h6	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Iškyšos ilgis $L_1$	40 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	14,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1,7 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,19 laipsniai
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	17 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219826
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP