

Garant**Kūginis laikiklis su vidiniu aušinimu, Weldon kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 210567 16 |
| GTIN | 4045197557810 |
| Produktų klasė | 21Z |

Aprašymas**Modelis:**

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas ≤10 µm** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| Naudingasis ilgis L_1 | 56 mm |
| Išorinis $\varnothing d_1$ | 15,8 mm |
| pjovimo galvutei, kurios $\varnothing D$ | 16 mm |
| rekomenduojamas užveržimo momentas | 15 Nm |
| Bendras ilgis L | 115 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ | 25 mm |
| Serija | TopCut |
| Laikiklis | Weldon kotas |
| Vidinis aušinimas | taip |

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis