

Garant

Kūginis laikiklis su vidiniu aušinimu, Weldon kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	210567 20
GTIN	4045197557827
Produktų klasė	21Z

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas ≤10 µm** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

pjovimo galvutei, kurios Ø D	20 mm
Naudingasis ilgis L_1	72 mm
Išorinis Ø d_1	19,8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	25 Nm
Bendras ilgis L	130 mm
Koto Ø D_s	25 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis