

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF

Sriegių remonto įrankių rinkinys, Turinys: M5-M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082820 M5-M12
GTIN	4250361202926
Produktų klasė	04D

Aprašymas

Modelis:

Sriegių remonto įrankių pasirinkimas iš įvairių remonto komplektų metriniams ISO sriegiams. Labai tvirti, laisvai judantys HeliCoil®plus srieginiai įdėklai iš **aukštos kokybės plieno, pasižyminčio dideliu atsparumu dilimui, nedideli trintimi tarp sriegių**, nedidelėmis paklaidomis, **aukšta paviršiaus kokybe, dideliu atsparumu korozijai ir karščiui**. Dėl lanksčios konstrukcijos tolygiai pasiskirsto apkrovos ir įtampas; taip pasiekama **ilgalaikė** aukščiausia srieginių jungčių kokybė **visoms darbinėms apkrovoms** (statinėms, dinaminėms) su **idealia jėgos perdava**. Nesudėtingas, greitas montavimas, gaunamas kalibrą atitinkantis, iš abiejų pusių naudojamas vidinis sriegis. **230 vnt.:**

(po 20 įdėklų 1xD; 1,5xD; 2xD – M5; M6)

(po 10 įdėklų 1xD; 1,5xD; 2xD – M8; M10; M12)

Paskirtis:

Ekonomiškam **sugadintų** arba **susidėvėjusių sriegių remontavimui** ir kaip konstrukcinis elementas **sriegių sutvirtinimui** naudojant nedidelio atsparumo pjovimui medžiagas (pvz.: aliuminį, aliuminio ir magnio lydinis).

Tiekimo sudėtis:

Skirtingų matmenų ir ilgių Helicoil plus® sriegių įdėklai, 5 grąžtai, 5 HSS rankiniai sriegikliai, 5 įmontuojami sukliai, 5 kakliuko laužtuvai, 1 plastikinis lagaminas (l x P x A) 420 x 340 x 120 mm.

Pastaba:

HSS-E-PM mašininis sriegiklius su TiCN danga žr. Nr. 133550 ir Nr. 138200.

- Sriegių tikrinimui tinkamus kalibrinius kamščius žr. Nr. 486000 ir t.t.
- Savaimė užsifiksuojančių, kitų matmenų ir UNC / UNF sriegių įdėklų reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Įdėklų skaičius sriegiams, kurių ilgis 1,5×D	70
Įdėklų skaičius sriegiams, kurių ilgis 1×D	70
Įdėklų skaičius sriegiams, kurių ilgis 2×D	70
Produkto rūšis	Sriegių remontas