

Garant
Diskinė freza su stebule Plotis ap = 4 mm, Ø D: 63mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	218560 63
GTIN	4045197462381
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. IP9**. Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Iškyšos Ø d_1	40 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	4
Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
maksimalus pjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	10,5 mm
Iškyšos ilgis L_1	15 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	8
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1102
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219948
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2