

## Garant

**Laikiklis, kūginis, be vidinio aušinimo, Weldon kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 10mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	210565 10
GTIN	4045197522726
Produktų klasė	21Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas ≤10 µm** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

#### Pastaba:

**Maksimalus frezavimo gylis** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

### Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis $L_1$	36 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	10 mm
Išorinis Ø $d_1$	9,8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	5 Nm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto Ø $D_s$	20 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Weldon kotas
Produkto rūšis	įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

