

## HEDI

Pakabinamas energijos skirstytuvas, skirtas F, B, PL, CZ, Tipas: 250



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081143 250
GTIN	4003644015788
Produktų klasė	08B

### Aprašymas

#### Modelis:

Elektros lizdai su savaimė užsidarančiais dangteliais.

Kompaktiškas pakabinamas energijos skirstytuvas su tvirtu, kietos gumos korpusu mažai vietos reikalaujančiam ir tvarkingam įtampos ir suslėgto oro paskirstymui.

Su lizdais, tinkančiais **F, B, PL ir CZ** šalims.

- **Paprastas kabelio įvedimas neįtemptiant.**
- **Pakabinimo aša ir masyvus įrankių kablys.**
- **Su apsauga nuo drėgmės IPX4.**

#### Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing < 12$  mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

#### Pastaba:

Pakabinamas energijos skirstytuvas su eterneto jungtimi pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Nominali galia	3,5 kW
----------------	--------

skirta šalims	F; B; PL; CZ
Gylis	212 mm
Plotis	227 mm
Aukštis	305 mm
Tipas	250
Elektros lizdų 250 V skaičius	6
IP apsaugos klasė	IP 44
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	E
Produkto rūšis	Energijos skirstytuvai