

Garant
Laikiklis, cilindrinis, SK 40, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 12mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	210575 12
GTIN	4045197522818
Produktų klasė	21Z

Aprašymas
Modelis:

Preciziškai nušlifotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

pjovimo galvutei, kurios Ø D	12 mm
Išorinis Ø d_1	11,8 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	44 mm
Naudingasis ilgis L_1	25 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	10 Nm
Laikiklio dydis	40 mm
Serija	TopCut

Laikiklis	SK 40
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis