

Yale

Mašinų keltuvas su kėlimo griebtuvais YAM, Leistinoji apkrova: 15t



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086046 15
GTIN	4025092338851
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Mašininis keltuvas, kompaktiškų matmenų, krovinį galima pakelti kėlimo griebtuvais arba galva. Išin tvirtai stovi, pumpavimo svirtį galima pasukti 270° (tik ne dyd. 2).

Paskirtis:

Pakelti, išlygiuoti ir perkelti mašinoms ar panašioms kroviniams, atlikti bendriems remonto ir montavimo darbams.

Techninis aprašymas

Automatinis spyruoklės grįžimas	ne
Aukštis	344 mm
Kėlimo aukštis	140 mm
Griebtuvo plotis	110 mm
Minimalus naudojimo aukštis	33 mm
Svoris	53 kg

Ilgis	321 mm
Griebtuvo ilgis	60 mm
Plotis	258 mm
maksimali keliamoji galia	15 t
Produkto rūšis	Hidraulinis mašinų keltuvas