

**Garant**

**GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/5mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 215560 32/5   |
| GTIN             | 4045197408969 |
| Produktų klasė   | 210           |

**Aprašymas****Modelis:**

Kokybiškos griovelių frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

**Paskirtis:**

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka daugumai plieno rūšių apdirbti.

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Pastaba:**

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>    | 32 mm       |
| Bendras ilgis L <sub>viso</sub>      | 110 mm      |
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>         | 50 mm       |
| Tinkamos keičiamos plokštelės        | AP.. 1335.. |
| Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub> | 32 mm       |

|   |   |
|---|---|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys                           | 219826 (8IP; 2,2 Nm)                            |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                                    | 5   |
| Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$                     | 26,5 mm   |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$ | 62 mm   |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$ | 61 mm   |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$                 | 1,9 mm  |
| Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$                               | 0,65 laipsniai                                  |
| Serija  | Softcut®  |
| $\varnothing D_3$   | 29 mm   |
| Koto tipas  | Weldon kotas                                    |
| Reguliuojamas kampas $\kappa$                                 | 90 laipsniai                                    |
| frezų naudojimas  | Apskritiminis frezavimas                        |
| frezų naudojimas  | Kampų frezavimas                                |
| frezų naudojimas  | Nuožulnus frezavimas                            |
| Pjovimo briaunų išdėstymas                                    | nevienodas                                      |
| Vidinis aušinimas   | taip  |
| Pjovimo technika  | MTC   |
| Įrankių keitimas  | PowerCard                                       |
| Produkto rūšis  | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

## Priedai

|  |            |
|--|------------|
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm           | 211750 2,2 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP | 674252 8IP |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.                                      | 219826     |