

Garant**GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215570 16/2
GTIN	4045197409195
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	12,7 mm
Tvirtinimo sriegis M	M8
Pjovimo briaunos Ø D _c	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1335..

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	26 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	30 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	1,2 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	29 mm
Nuožulos kampas α _{max}	1,64 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	10,5 mm
Serija	Softcut®
Ø D ₃	13 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219826
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP

