

**Garant****GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215570 40/6
GTIN	4045197673022
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

**Paskirtis:**

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Pastaba:**

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	40 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1335..
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	78 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1,8 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	77 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	0,5 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	34,5 mm
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	37 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219826
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm

---

211750 2,2