

Ilgintuvas, 250 V, Tipas: 15B



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081182 15B
GTIN	4003644002290
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose (IP44). Tinka naudoti atšiauriomis sąlygomis, atsparus alyvai ir rūgščiai, su lygiu, atspariu susidėvimui paviršiumi.

Itin lankstus PU armuotas kabelis H07BQ-F 3G1,5.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Techninis aprašymas

Kabelio sandara	3G1,5
Kabelio medžiaga	Armuotas kabelis
Tipas	15B
Kabelio klasė	H07BQ-F
Laido ilgis	15 m
IP apsaugos klasė	IP 44
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	F
Produkto pavadinimo požymis	250 V

Tinklo įtampa	250 V
Produkto rūšis	Ilginimo laidas

Priedai

Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas L	081191 L
Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas S	081191 S
Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas XL	081191 XL