

**Garant****Diskinė freza su stebule Plotis ap = 5 mm, Ø D: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218562 125
GTIN	4045197647573
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

**Paskirtis:**

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

**Atsarginė dalis:**

Nr. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. IP9**. Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos Ø d <sub>1</sub>	70 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	50 mm
efektyvus dantų skaičius Z <sub>eff</sub>	6
maksimalus įpjovos gylis a <sub>e maks.</sub>	23,7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1103

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	125 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	40 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	12
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1103
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219949