

Yale

Atsarginė hidraulinė žarna HHC, Ilgis: 1m



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086080 1
GTIN	4025092155687
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Su movos kištuku Nr. 086085 dyd. M1 (iš cilindro pusės) ir įsukamu sriegiu 3/8-NPT (iš pompos pusės). Išorinis Ø 14 mm; vidinis Ø 6,3 mm (nominalus plotis); trūkimo slėgis 2800 bar; minimalus lenkimo spindulys R = 100 mm.

Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka **metrinius standartus**, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. **100 % suderinama** su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.

Techninis aprašymas

Ilgis	1 m
Produkto rūšis	Hidrauliniai priedai