

**Garant****Diskinė freza su stebule Plotis  $a_p = 5$  mm,  $\varnothing D$ : 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218562 160
GTIN	4045197647580
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

**Paskirtis:**

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

**Atsarginė dalis:**

Nr. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. IP9**. Galima įsigyti diskines frezas, kurių  $\varnothing D$  nesiekia = 200 mm.

**Techninis aprašymas**

maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	41,2 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	40 mm
Iškyšos $\varnothing d_1$	70 mm
efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	8

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	50 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	160 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	16
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1103
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219949
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP