

Garant
HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7530, Ø D: 14,75 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	231640 14,75
GTIN	4045197640420
Produktų klasė	21M

Aprašymas
Modelis:

Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui $5 \times D$.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Smailas kampas: 135 laipsniai

pagrindinio elemento Ø D: 14,5 mm

Pastūma f plienui $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,23 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,23 mm/aps,
pagrindinio elemento Ø D	14,5 mm
Ø D	14,75 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1

Kietlydinys	HB7530
Ašmenys	HM
Smailas kampas	135 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

Priedai

Torx Plus varžtas Pavara 8IP	231999 8IP
------------------------------	------------