

Yale

Hidraulinis stūmoklinis keltuvas JH, Leistinoji apkrova: 2t



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086045 2
GTIN	4025092162722
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija su didele pagrindo plokšte, kad tvirtai stovėtų, su slėgio ribojimo matuokliu. Lengvai valdoma pumpavimo paverčiama svirtis su kiauryme vožtuvo valdikliui. Rantyti stūmoklio diskai, išsukami domkratu. **Negalima naudoti horizontaliai.**

Techninis aprašymas

maksimali keliamoji galia	2 t
Kėlimo aukštis	115 mm
mažiausias aukštis	181 mm
Produkto rūšis	Mašinų keltuvas