



## HELI3MILL kampinės frezos, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 125/7mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	226490 125/7
GTIN	7291075313123
Produktų klasė	19D

### Aprašymas

#### Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	TD..1505..
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	1501,11 mm
Ø D <sub>3</sub>	120,6 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	63 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	249 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	3,3 mm

Serija	HELI3MILL
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	245 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	40 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,5 laipsniai
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	125 mm
Gamintojo pavadinimas	HM390 FTD D125-7-40-15
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	229696 2
---	----------