



HELI3MILL kampinės frezos, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 125/9mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226490 125/9
GTIN	7291075313130
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	63 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,5 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	9
Serija	HELI3MILL
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	249 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	3,3 mm
$\varnothing D_3$	120,6 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	245 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	125 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	1501,11 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	40 mm
Gamintojo pavadinimas	HM390 FTD D125-9-40-15
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	229696 2
---	----------