



## HELI3MILL kampinės frezos, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 40/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	226490 40/4
GTIN	7291075313277
Produktų klasė	19D

### Aprašymas

#### Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

### Techninis aprašymas

Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	2 laipsniai
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Ø $D_3$	35,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\min}$	75 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm

Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	375,13 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Serija	HELI3MILL
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	79 mm
Gamintojo pavadinimas	HM390 FTD D040-4-16-15
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	229696 1
---	----------