

**Garant****HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7530, Ø D: 15,9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231640 15,9
GTIN	4045197659491
Produktų klasė	21M

**Aprašymas****Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

**Pastaba:**

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5xD.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

**Techninis aprašymas**

pagrindinio elemento dydžiui	15 mm
Pastūma f plienui $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,24 mm/aps,
Ø D	15,9 mm
Serija	HiPer-Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Smailas kampas	135 laipsniai

Kietlydinys	HB7530
Ašmenys	HM
Pusiau standartinis	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	75 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	40 m/min	H
TOOLOX 44	tinka	35 m/min	H
HARDOX 500 <1600 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	H
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		

### Priedai

Torx Plus varžtas Pavara 8IP	231999 8IP
------------------------------	------------