



HELI3MILL kampinės frezos, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 50/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226490 50/4
GTIN	7291075313048
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	3,9 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	95 mm
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	468,99 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	99 mm
Serija	HELI3MILL

Tvirtinimo kiaurymės \emptyset	22 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,6 laipsniai
$\emptyset D_3$	45,6 mm
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	50 mm
Gamintojo pavadinimas	HM390 FTD D050-4-22-15
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	229696 1
---	----------