



LOGIQ4FEED greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø DC / briaunų skaičius Z: 16/2



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 221100 16/2 |
| GTIN | 7291075392739 |
| Produktų klasė | 19D |

Aprašymas

Modelis:

Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnę pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------|
| Nuožulos kampas α_{max} | 4,3 laipsniai |
| Serija | LOGIQ4FEED |
| Koto Ø D _s h ₆ | 16 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 17 laipsniai |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max} | 11,97 mm |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max} | 31 mm |
| Bendras ilgis L _{viso} | 120 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU040310.. |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 16 mm |

| | |
|--|--------------------------|
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p | 0,8 mm |
| Iškyšos ilgis L_1 | 30 mm |
| Apskritimio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$ | 24,6 mm |
| $\varnothing D_3$ | 8,6 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Gamintojo pavadinimas | FFX4 ED16-2-030-C16-04 |
| Koto tipas | Cilindrinis kotas |
| frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant |
| frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Kopijavimo frezos |

Priedai

| | |
|--|----------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 2 | 229695 2 |
|--|----------|