



LOGIQ4FEED greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, \varnothing DC / briaunų skaičius Z: 20/3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221100 20/3
GTIN	7291075392753
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnę pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	32,6 mm
Reguliuojamas kampas κ	17 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
Iškyšos ilgis L_1	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU040310..
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	39 mm

Serija	LOGIQ4FEED
Nuožulos kampas α_{\max}	2,7 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	19,08 mm
$\varnothing D_3$	12,6 mm
Bendras ilgis L_{viso}	140 mm
Gamintojo pavadinimas	FFX4 ED20-3-050-C20-04
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo frezos

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 2	229695 2
--	----------