

**DOVEIQMILL freza, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 80/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	222500 80/6
GTIN	7291075311396
Produktų klasė	19D

Aprašymas**Modelis:**

Itin stabili frezavimo galvutės sistema. Keičiamosios plokštelės tvirtinamos užspaudžiamais varžtais ir papildomu fiksatoriumi v formos plokštės įdėkle. Dėl teigiamos ašinės plokštelių montavimo padėties gaunamas labai minkštas pjūvis, todėl užtikrinama geriausia paviršiaus apdaila. Didžiausias **ekonomiškumas** dėl 8-ių pjovimo briaunų keičiama plokštelė.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SYHU0704..
Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm
Serija	DOVEIQMILL
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm

maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	89,4 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	4,6 mm
Gamintojo pavadinimas	IQ845 FSY D080-06-27-R07
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	50 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 4	229695 4
--	----------