



LOGIQ4FEED greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø DC / briaunų skaičius Z: 25/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221100 25/4
GTIN	7291075392777
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnę pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s h6	25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	42,6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L _{viso}	150 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	49 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	0,8 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU040310..
Iškyšos ilgis L ₁	60 mm

Reguliuojamas kampas κ	17 laipsniai
$\varnothing D_3$	17,6 mm
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos kampas α_{\max}	1,8 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	28,64 mm
Gamintojo pavadinimas	FFX4 ED25-4-060-C25-04
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo frezos

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 2	229695 2
--	----------