



HELI3MILL kampinės frezos, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 63/5Smm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226490 63/5S
GTIN	7291075313055
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Techninis aprašymas

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	3,8 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	121 mm
Serija	HELI3MILL
Nuožulos kampas α_{\max}	1,2 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	625,39 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	125 mm

Ø D ₃	58,6 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	63 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Bendras ilgis L _{viso}	45 mm
Gamintojo pavadinimas	HM390 FTD D063-5-27-15
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	229696 2
---	----------