



LOGIQ4FEED greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø DC / briaunų skaičius Z: 32/5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221100 32/5
GTIN	7291075392791
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnę pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Techninis aprašymas

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	63 mm
Ø D ₃	24,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	56,6 mm
Nuožulos kampas α _{max}	1,2 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	42,97 mm
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
Iškyšos ilgis L ₁	120 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU040310..
Serija	LOGIQ4FEED
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	0,8 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Reguliuojamas kampas κ	17 laipsniai
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
Vidinis aušinimas	taip
Bendras ilgis L_{viso}	205 mm
Gamintojo pavadinimas	FFX4 ED32-5-120-C32-04
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo frezos

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 2	229695 2
--	----------