



## SYHU 0704ADN-P, IC28, Tipas: ALU



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	222510 ALU
GTIN	7291075311822
Produktų klasė	19A

### Aprašymas

#### Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 pjovimo briaunomis. Didelė nuožula aukštai paviršiaus kokybei užtikrinti. Teigiamas priekinis kampas, kad būtų optimaliai laužomos drožlės.

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

### Techninis aprašymas

Plokštelės storis E	4,76 mm
Pastūma $f_z$ per dantį	0,25 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Serija	DOVEIQMILL
Geometrija	ADN-P
Gamintojo pavadinimas	IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SYHU 0704ADN-P

Kietlydinys	IC28
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	480 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		