



## LOGIQ4FEED greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø DC / briaunų skaičius Z: 16/2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221101 16/2
GTIN	7291075392746
Produktų klasė	19D

### Aprašymas

#### Modelis:

Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnę pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU040310..
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	24,6 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	110 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	17 laipsniai
Ø D <sub>3</sub>	8,6 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	0,8 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	4,3 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	31 mm

Serija	LOGIQ4FEED
Iškyšos ilgis $L_1$	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	11,97 mm
Gamintojo pavadinimas	FFX4 ED16-2-050-W20-04
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo frezos

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 2	229695 2
--	----------