



## NEODO frezavimo galvutė / kampinė freza, Cilindrinis kotas, Ø DC / briaunų skaičius Z: 25/3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	225750 25/3
GTIN	7291075481617
Produktų klasė	19D

### Aprašymas

#### Modelis:

Labai efektyvi frezavimo sistema, skirta 90° kampų frezavimui. Rupiam ir paruošiamajam apdirbimui, ypač tinka plieno ir ketaus medžiagoms apdirbti. Ekonomiškas dėl 8 pjovimo briaunų vienoje keičiamosioje plokštelėje. Itin stabilus keičiamosios plokštelės tvirtinimas v formos plokštės įdėkle.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis $L_1$	35 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	5 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	NEODO
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	120 mm
Koto Ø $D_s$ h6	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SZ.U0804..
Gamintojo pavadinimas	S890 ESZ D25-3-C25-R08

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	229696 3
---	----------