



## HELI3MILL kampinės frezos, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 63/6Smm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	226490 63/6S
GTIN	7291075313291
Produktų klasė	19D

### Aprašymas

#### Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Techninis aprašymas

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	3,8 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	121 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	625,39 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	125 mm
$\varnothing D_3$	58,6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	45 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	1,2 laipsniai
Serija	HELI3MILL
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	27 mm
Gamintojo pavadinimas	HM390 FTD D063-6-27-15
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	229696 2
---	----------