



## LOGIQ4FEED greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø DC / briaunų skaičius Z: 20/3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221101 20/3
GTIN	7291075392760
Produktų klasė	19D

### Aprašymas

#### Modelis:

Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnę pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Techninis aprašymas

Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	19,08 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	2,7 laipsniai
Ø D <sub>3</sub>	12,6 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	0,8 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Vidinis aušinimas	taip
Serija	LOGIQ4FEED
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	60 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU040310..
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	39 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	120 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	17 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	32,6 mm
Gamintojo pavadinimas	FFX4 ED20-3-060-W20-04
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo frezos

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 2	229695 2
--	----------